九州大学 I2CNER 共通機器 利用料金表

R6. 1. 1

1. 1時間当たりの利用料を設定する設備

	1時間当たりの利用杯を放定する政備	T	
ID	設備名	設置場所	利用料(円/時間)
50	全自動X線回折システム(SmartLab 9kW AMK)	I2CNER II-301(1)	2, 200
51	酸素・窒素・水素分析装置(EMGA-930-SKU)	I2CNER Ⅱ-301(3)	1,800
103	電界放出形走査電子顕微鏡 (JSM-7900F)	I2CNER Ⅱ-301(3)	5, 000
104	冷却断面加工装置(IB-19520CCP)	I2CNER Ⅱ-301(3)	2, 100
57	膜抵抗測定システム (MTS740-C) インピーダンスアナライザー (ModuLab XMECS)	I2CNER II-301(1)	900
60	レーザー回析式粒子径分布測定装置 (SALD-2300)	I2CNER II-301(1)	770
61	走査型プローブ顕微鏡 (SPM-9700)	I2CNER Ⅱ-301(1)	350
62	高性能比表面積・細孔分布測定装置(3Flex)	I2CNER Ⅱ-301(1)	290
63	コールドスプレーイオン源搭載TOF-MSシステム (JMS-T100LP)	I2CNER Ⅱ-301(1)	2, 000
98	示差走查熱量計(DSC204)	I2CNER Ⅱ-301(1)	1, 100
65	3D測定レーザー顕微鏡 (OLS4000-SAT)	I2CNER Ⅱ-301(3)	3, 100
105	飛行時間型質量分析装置 (microflex LT-KCN)	I2CNER Ⅱ-301(1)	1,900
66	高圧ガス吸着量測定装置(BELSORP-HP-1-MS)	I2CNER Ⅱ-301(3)	660
67	TG-DSC同時測定装置 (STA 449F3) 発生ガス分析システム (STA-QMS/GC)	I2CNER Ⅱ-301(3)	1, 300

		_	
55	分光蛍光光度計(RF-5300PC)	I2CNER Ⅱ-301(3)	1, 900
56	紫外可視近赤外分光光度計(UV-3600)	I2CNER I I−301(3)	2, 300
53	フーリエ変換赤外分光光度計 (IRPrestige-21)	I2CNER Ⅱ-301(3)	1, 100
71	赤外顕微鏡(Nicolet iN10 MX)	I2CNER II-301(3)	2, 900
69	ArクラスターイオンビームXPS (PHI5000VersaProbeⅡ)	I2CNER II-301(3)	5, 400
73-1	超伝導核磁気共鳴装置(AVANCEⅢ600)(液体検出器)	I2CNER II-102	1, 200
92	ナノインデンター (OPX-UNHT)	I2CNER II-102	1,600
94	卓上型放電プラズマ焼結機 (SPS-211LX)	I2CNER II-102	4, 900
107	ICP発光分光分析装置(Avio 220 MAX)	I2CNER II-301(1)	2, 600
116	マグネトロンスパッタ装置 (MSP-1S)	I2CNER II-301(3)	1,800
109	フーリエ変換赤外分光光度計 (FT/IR-6200LY)	I2CNER II-301(1)	2, 500
108	紫外可視近赤外分光光度計 (V-670LY)	I2CNER Ⅱ-301(1)	1, 900

2. 1件当たりの利用料を設定する設備

ID	設 備 名	設置場所	1件あたり 利用時間数	利用料 (円/件)
52	高速ラマンイメージング分光分析システム (in Via Raman Microscope)	I2CNER II-301(3)	8時間	3, 500
68	3元スパッタリング成膜装置 (TS-DC・RF303)	I2CNER II-301(3)	24時間	14, 000
72	2次イオン質量分析装置SIMS (PS02B11)	I2CNER I -101	48時間	128, 000
73	超伝導核磁気共鳴装置(AVANCEⅢ600)(固体検出器)	I2CNER II -102	48時間	25, 000
106	ホール効果測定装置 (HL5500PC)	I2CNER II -102	12時間	20, 000
93	表面エネルギー測定装置 (iGC-SEA)	I2CNER II -102	168時間	27, 000
	II-404ドラフトチャンバーA (TNR-LSBT-1800ES)	I2CNER II -404	24時間	1,700
	II-404ドラフトチャンバーB (TNR-LSBT-1800ES)	I2CNER II-404		1,700
	II-404ドラフトチャンバーC (TNR-LSBT-1800ES)	I2CNER II-404		1,700
	II-404ドラフトチャンバーD (TNR-LSTZ-1800HCS)	I2CNER II -404		1, 300
	II-404卓上フードA-1 (GCH-ANI-3000SS)	I2CNER II-404	24時間	830
	II-404卓上フードB-1 (GCH-ANI-3000SS)	I2CNER II -404		830
	II-404卓上フードC-1 (GCH-ANI-3000SS)	I2CNER II-404		830
	II-404卓上フードA-2 (GCH-ANI-3000SS)	I2CNER II-404		830
	II-404卓上フードB-2 (GCH-ANI-3000SS)	I2CNER II -404		830
	II-404卓上フードC-2 (GCH-ANI-3000SS)	I2CNER II-404		830